

# Periphere Nervenblockaden

## Single Shot-Kanülen: Stimuplex® A, D und D Plus

- Atraumatische Schliffgeometrie für erfolgreiche Positionierung
- Optimale Präzision und Ergonomie für hohe Erfolgsraten

## Kontinuierliche Nervenblockade: Contiplex®

- Braunülen-System: Contiplex® D
- Katheter-durch-Nadel Systeme: Contiplex® Tuohy und Contiplex® S
- Präzise Stimulation durch PinPoint Elektrode
- Contiplex®-Katheter: Bewährtes Polyamidmaterial
- Einfaches Einführen des Katheters
- Zuspritzschlauch wird zum Vorschieben des Katheters nicht demontiert



### Ultraschallgeprüft\*

Bestnoten im Vergleich von 12 Kanülen für Stimuplex® A und Stimuplex® D. **NEU: Stimuplex® D Plus** hat die gleichen Eigenschaften wie Stimuplex® D. Hervorragende Ultraschallsichtbarkeit durch echogene Markierung.

### Das neue Hub-Design

- Ergonomisch geformter Kanülenansatz für präzises taktiles Feedback
- Mit Luer-Lock-Anschluss
- Längenmarkierung auf der Kanüle zur unmittelbaren Beurteilung der Punktionstiefe

### Contiplex® Tuohy und Contiplex® S

- Mit Sideport Adapter für simultane Stimulation und Aspiration
- Leichtes Vorschieben des Katheters durch das hämostatische Ventil mit der neuen Einführhilfe

\* Ultrasound Characteristics of Needles for Regional Anesthesia, Maecken et al., Regional Anesthesia and Pain Medicine, Vol 32, No 5 (September–October), 2007: pp 440–447

# Plexusanästhesie-Kanülen zur „Single-Shot“-Technik

Produkt	Latex-frei ● PVC-/DEHP-frei ○	Beschreibung	Gauge	Länge [mm]	∅ [mm]	Länge [inch]	VE Stück	Artikel- Nummer	PZN
<b>Plexufix® Kanülen</b> Immobil Kanülentechnik nach Winnie	●	45° Schliff, Verlängerungsschlauch 0,75 x 1,85 x 300 mm	24G	25	0,55	1"	100	4891520	3391018
			24G	50	0,55	2"	100	4891562	3391024
<b>Verbindungsleitung</b>	●	230 mm, geschraubt					100	4891511	3391030
Produkt	Latex-frei ● PVC-/DEHP-frei ○	Beschreibung Stimulationskanülen	Gauge	Länge [mm]	∅ [mm]	Länge [inch]	VE Stück	Artikel- Nummer	PZN
<b>Stimuplex® A Kanülen</b>	● ○	30° Facettenschliff	24G	25	0,55	1"	25	4894251	6166227
			22G	25	0,70	1"	25	4894539	6866338
			22G	35	0,70	1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> "	25	4894367	6866344
			22G	50	0,70	2"	25	4894502	6166233
			21G	50	0,80	2"	25	4894375	6866491
			21G	100	0,80	4"	25	4894260	6166256
			20G	150	0,90	6"	25	4894278	6166262
<b>Stimuplex® D Kanülen</b>	● ○	15° Facettenschliff vollständig isoliert PinPoint Elektrode	25G	35	0,50	1 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> "	25	4894103N	6866700
			25G	55	0,50	2 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "	25	4894111N	6866717
			23G	40	0,60	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	25	4894120N	6866723
			23G	70	0,60	2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	25	4894138N	6866746
			22G	50	0,70	2"	25	4894146N	6866752
			22G	80	0,70	3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "	25	4894154N	6866893
			22G	120	0,70	4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	25	4894162N	6866901
			20G	150	0,90	6"	25	4894170N	6867007
<b>Stimuplex® D Kanülen</b>	● ○	30° Facettenschliff vollständig isoliert PinPoint Elektrode	22G	40	0,70	1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> "	25	4894189N	6867059
			22G	50	0,70	2"	25	4894197N	6887889
			22G	80	0,70	3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "	25	4894200N	6887895
<b>Stimuplex® D Plus Kanülen</b>	● ○	15°-Schliffgeometrie	25G	35	0,50	1 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> "	25	4894103U	5894203
			22G	50	0,70	2"	25	4894146U	5894315
			22G	80	0,70	3 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> "	25	4894154U	5894338
			22G	120	0,70	4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> "	25	4894162U	5894367
		30°-Schliffgeometrie	22G	50	0,70	2"	25	4894197U	5894373